

Налобная лупа с подсветкой MG81007-A

Данное изделие может быть полезно для:

- Работы или чтения в сумерках или в темном месте
- Таких увлекательных занятий, как резьба, ремёсла и шитьё
- Сборки или ремонта мелких изделий
- Проверки готовой продукции



Увеличение: Три линзы – две прямоугольных линзы размером 88×29 мм, одна круглая монокулярная линза диаметром 29 мм. Наборная кратность ×1,8; ×2,3; ×3,7; ×4,8. Материал линз: акриловый полимер. Все линзы этой серии налобных луп взаимозаменяемы.

Лупа обладает съемным отделением осветителя, питание осуществляется двумя батареями типа AAA (в комплект не входят).

Масса лупы: 101г (при оснащении тремя линзами).
148г (три линзы, осветитель и две батареи типа AAA).

Если Вы носите очки, Вы также можете использовать это изделие. Длина ремня легко регулируется.

Отделение осветителя

Эта лупа оснащена стандартным источником освещения. Угол подсветки настраивается. Можно ярко осветить предмет, лежащий на ладони. Кроме того, если подсветка не нужна, Вы можете вытащить отделение осветителя, что уменьшает общий вес и делает вашу работу более приятной.

Одним из преимуществ данной модели является то, что даже если батарея разряжена до 30% и напряжение питания упало до 1.5В – освещение по-прежнему будет включаться.

Меры предосторожности

Не подставляйте линзы под прямые солнечные лучи. Фокусировка солнечного света на линзах может стать причиной пожара.

Не смотрите через лупу на Солнце. Кроме того, взгляд на предметы, отражающие яркий свет, может вызвать раздражение или повреждение глаз.

Не оставляйте изделие рядом с источником огня или в местах с повышенной температурой воздуха. Линзы или оправа могут деформироваться или повредиться под воздействием тепла.

Не роняйте, не складывайте и не трясите сильно изделие. Осколками линз можно опасно порезаться.

При загрязнении аккуратно очистите линзы при помощи мягкой ткани для очков или салфеток для лица.

Налобная лупа с подсветкой MG81007-A

1 шт.

Инструкция по эксплуатации

1 шт.